

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## EVlink Wallbox Plus 22kW T2 rasiamalli avainl. - kuormanhallinta - RDC-DD 6mA

Sähkönumero:

3458100

EVH3S22P02K

Keskeytetty: 5.2.2022

Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3606489741471

## Tuotetiedot

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Alue                         | Evlinc                    |
| Tuotenimi                    | EVlink Wallbox Plus       |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Latausasema               |
| Laitteen Lyhytnimi           | EVH3                      |
| Napojen Kuvaus               | 3P + N                    |
| Asennustapa                  | Seinäasenteinen           |
| Max Power                    | 22 kW 32 A                |
| Number Of Charge Point       | 1                         |
| Connection To The Vehicle    | Pistorasia T2 Oikea puoli |
| Käyttäjän Tunnistus          | Avain                     |

## Täydentävät tiedot

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated Supply Voltage | 380...415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| Maadoitusjärjestelmä | IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles<br>TT<br>TN-S                                                                   |
| Tulojen Lukumäärä    | 1                                                                                                                                                                  |
| Tulotyyppi           | Kosketin Tehonrajoitus<br>Kosketin Viivästetty lataus<br>Digitaalinen dynamic energy management to connect to French electronic electricity meters in single-phase |
| Ohjauksen Tyyppi     | 1 Valkoinen Painike, tarkoitus: Seis/uudelleenkäynnistys<br>1 Vihreä Painike, tarkoitus: Kaapelin vapautus                                                         |
| Paikallisilmaisu     | 1 Monivärinen Merkkivalo, tarkoitus: Toimintatilan ilmaisin                                                                                                        |
| Korkeus              | 480 mm                                                                                                                                                             |
| Leveys               | 331,5 mm                                                                                                                                                           |
| Syvyys               | 170 mm                                                                                                                                                             |
| Tuotteen Paino       | 5,7 kg                                                                                                                                                             |
| Väri                 | Valkoinen (RAL 9003)<br>Harmaa (RAL 7016)                                                                                                                          |
| Standardit           | IEC 61851-1<br>IEC 61851-22<br>IEC 62196-1<br>IEC 62196-2                                                                                                          |
| Tuote Sertifiointi   | CE<br>CB                                                                                                                                                           |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

## Ympäristötiedot

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ip Suojausluokka                    | IP54 IEC 60529 |
| Ik Suojausluokka                    | IK10 IEC 62262 |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | −30...50 °C    |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | −40...80 °C    |
| Suhteellinen Kosteus                | 5...95 %       |

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 25,0 cm |
| Package 1 Width              | 39,5 cm |
| Package 1 Length             | 53,4 cm |
| Package 1 Weight             | 8,4 kg  |
| Unit Type Of Package 2       | P06     |
| Number Of Units In Package 2 | 4       |
| Package 2 Height             | 75,0 cm |
| Package 2 Width              | 80,0 cm |
| Package 2 Length             | 60,0 cm |
| Package 2 Weight             | 33,6 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                           |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                        |