

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kytkinvaroke lec 3X32A 10X38Mm

GS1DD3

GTIN-koodi: 3389110120103

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys GS
Laitteen Lyhytnimi	GS1 DD
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kytkinvarokerunko
Laitteen Sovellus	Suojaus
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3t
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 NO
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	32 A (at 40 °C)
[Ie] Nimelliskäyttövirta	20 A 440 V 2 napaa sarjassa per vaihe DC-23A 20 A 440 V 2 napaa sarjassa per vaihe DC-23B 32 A 400 V AC-23A 32 A 400 V AC-23B 32 A 500 V AC-23A 32 A 500 V AC-23B 32 A 690 V AC-23A 32 A 690 V AC-23B
Sulakkeen Tyyppi	NFC
Sulakkeen Koko	10 x 38 mm
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz

Täydentävät tiedot

Kahvan Tyyppi	Suora etupuoolella Ulkoinen vasemmalla puolella Ulkoinen oikealla puolella Ulkoinen etupuoolella
Asennusalusta	Laatta Kisko
[Ui] Eristysjännite	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV
Nimellinen Toimintateho Watteina	15 kW 400 V 18,5 kW 500 V 25 kW 690 V
Kyt Kentäkapasiteetti	320 A 400 V AC-23B
Katkaisukyky	256 A 400 V (AC-23B)
Oikosulun Kesto	5,5 kA

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	1500 Syklit AC-23A 1500 Syklit AC-23B 300 Syklit DC-23A 300 Syklit DC-23B
KytKentä - Liittimet	Virtapiiri: Ruuviliittimet2,5...16 mm² Taipuisa
[Icm] Nimellinen Oikosulku KytKentäkapasiteetti	100 kA 400 V GG sulakkeiden suojauksella
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 3 N.m - päällä Ruuviliittimet

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	CE
Suojauskäsittely	TH
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529 (Päätesuojalla)
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C
Palonkestävyys	960 °C Kehon tunnistaminen IEC 60695-2-1
Korkeus	98 mm
Leveys	96 mm
Syvyys	112 mm
Tuotteen Paino	0,46 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	460,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,795 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot