

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kytkinvarokerunko 0/160A 3P vään suoraan

GS1LD3

GTIN-koodi: 3389110254006

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys GS
Laitteen Lyhytnimi	GS1 L
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kytkinvarokerunko
Laitteen Sovellus	Suojaus
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3t
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 NO
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	160 A (at 40 °C)
[Ie] Nimelliskäyttövirta	125 A 440 V 2 napaa sarjassa per vaihe DC-23A 125 A 440 V 2 napaa sarjassa per vaihe DC-23B 125 A 690 V Päätesuojalla AC-23A 125 A 690 V Päätesuojalla AC-23B 160 A 400 V AC-23A 160 A 400 V AC-23B 160 A 500 V AC-23A 160 A 500 V AC-23B
Sulakkeen Tyyppi	DIN
Sulakkeen Koko	0
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz

Täydentävät tiedot

Kahvan Tyyppi	Suora oikealla puolella
Asennusalusta	Laatta
[Ui] Eristysjännite	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV
Nimellinen Toimintateho Watteina	90 kW 400 V 110 kW 500 V 110 kW 690 V
Katkaisukyky	15 W
Kytkentäkapasiteetti	1600 A 400 V AC-23B
Katkaisukyky	1280 A 400 V (AC-23B)
Oikosulun Kesto	20 kA
Mekaaninen Kestävyys	10000 Sykiit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	1000 Sykliä AC-23A 1000 Sykliä AC-23B 200 Sykliä DC-23A 200 Sykliä DC-23B
Kytkeä - Liittimet	Virtapiiri: Tangot Virtapiiri: Rengas (abiko) liittimet50...95 mm² Taipuisa
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkeäkapasiteetti	100 kA 400 V GG sulakkeiden suojausella
Kieristysmomentti	Virtapiiri: 12 N.m - päällä Tangot Virtapiiri: 12 N.m - päällä Rengas (abiko) liittimet

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	CE
Suojauskäsittely	TH
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529 (Päätösuoja)
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C
Palonkestävyys	850 °C Sulakkeen suoja IEC 60695-2-1 960 °C Kehon tunnistaminen IEC 60695-2-1
Korkeus	162 mm
Leveys	192 mm
Syvyys	136,5 mm
Tuotteen Paino	1,8 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,4 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	26,4 cm
Package 1 Weight	2,205 kg
Unit Type Of Package 2	S06
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	62,944 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot