

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2/GV3 Hältyys- ja apukosketin 2 NO

Sähkönumero:

3760006

GVAE20

GTIN-koodi: 3389110343465

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen Lyhytnimi	GVAE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytinkinlohko
Tuotteen Soveltuvuus	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Asennuspaikka	Etupuoli
Napajärjestys	2 NO
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	300 V UL 508 300 V CSA C22.2 Nro 14 250 V IEC 60947-1
[Ue] Käyttöjännite	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	2,5 A
Mekaaninen Kestävyys	100000 Syklit
Minimi Kytkeväävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Suojaustyyppi	GG sulake 10 A GB2CB06 katkaisija 10 A
Nimellinen Toimintateho Va:Na	120 VA 110...120 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 120 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 48 VA 24 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 60 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit
Nimellinen Toimintateho Watteina	15 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 24 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 9 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit
Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	11 mm
Leveys	45 mm
Syvyys	29 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	0,02 kg
----------------	---------

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote Sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,600 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	19,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,300 cm
Package 2 Width	7,300 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	209,000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,377 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot