

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Galaxy VS huolto-ohituspaneeli, 10-20kW 400V, seinään asennettava (Galaxy VS ja Easy UPS 3S)

Sähkönumero:
8411588

GVSBPSU10K20H

Yleiskatsaus

Kuvaus	Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Toimitusaika	Usually Ships within 2 Weeks

Fyysinen

Väri	Valkoinen
Korkeus	45 cm
Leveys	40 cm
Syvyys	15 cm
Tuotteen Paino	12 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26 cm
Package 1 Width	53 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	20 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	94 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	132 kg

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)