

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Premium box Universaali Paneeli

HMIG3U

GTIN-koodi: 3606480687204

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony GTU
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Perusyksikkö
Laitteen Lyhytnimi	Premium Box
Sarjan Soveltuvuus	Harmony GTU
[Us] Nimellissyöttöjännite	12...24 V DC Virrantuotto

Täydentävät tiedot

Integroitu Liityntä	Ethernet TCP/IP kanssa 2 RJ45-liitin COM1 sarjalinkki RJ45-liitin RS485, tiedonsiirtonopeus: 110...115200 bit/s COM1 sarjalinkki RJ45-liitin RS485, tiedonsiirtonopeus: 187,5 kbit/s COM2 sarjalinkki SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, tiedonsiirtonopeus: 110...115200 bit/s COM2 sarjalinkki SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, tiedonsiirtonopeus: 187,5 kbit/s Auxiliary port Liitäntäyksikkö Laajennusyksikkö Fieldbus-kortti USB 2.0 portti kanssa 2 USB tyyppi A USB 2.0 portti Mini B USB
Kommunikointiprotokolla	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Käyttöjärjestelmä	Harmony
Ohjelmistopaketti	Vijeo Designer run time
Prossessorin Nimi	CPU RISC 600 MHz
Tiedotallennusväline	1 GB SD-kortti
Ethernet-Portti	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Muistinkuvaus	256 MB RAM Sisäinen (2 x 13 mm levy) 512 kB NVRAM Varmuuskopiomuisti
Jäähdytystapa	Luonnollinen lämmön virtaus
Leveys	188 mm
Korkeus	131 mm
Syvyys	45 mm
Tuotteen Paino	0,9 kg

Ympäristötiedot

Standardit	CSA C22.2 Nro 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Luokka I jaosto 2 CSA C22.2 Nro 213 IEC 61132-2
------------	--

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuote Sertifiointi	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA UKCA UKEX
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Epäpuhtausaste	2 IEC 61131-2 ed.3
Suhteellinen Kosteus	10...90 % Ei-tiivistävä
Operointikorkeus	2000 m
Tärinänkestoisuus	3.5 mm vakioamplitudi (f = 5...9 Hz) IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) IEC 61131-2
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	Elektrostaattisen purkauksen sietotesti Taso 3 conforming to IEC 61000-4-2

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,267 cm
Package 1 Width	21,441 cm
Package 1 Length	26,48 cm
Package 1 Weight	1,26 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5762 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	78144 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Dimensions

External Dimensions



- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom