

USB Merkkivalo 5 X Valopainike



HMIZRA1

GTIN-koodi: 3595864167152

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony HMIZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Valaistu USB-kytkin
Tuotteen Soveltuvuus	XBTGC - controller panel XBTGT2... - advanced touch panel HMISTO - Kosketusnäyttö HMISCU - Kosketusnäyttö XBTGT6... - advanced touch panel HMIGTW - advanced touch panel XBTGK - graphic display XBTGT4... - advanced touch panel XBTGT5... - advanced touch panel XBTGT7... - advanced touch panel HMISTU - Kosketusnäyttö HMIGTO - advanced touch panel HMIPSP - S-Panel PC HMIPSO - S-Panel PC HMIBMU - Modular box PC HMIBMP - Modular box PC HMIBMO - Modular box PC HMIBMI - Modular box PC
Laitteen Sovellus	Ruoka ja juoma Teollisuuskoneet
Varustuksella	1 x Käyttöohje 1 x USB tyyppi B vedonpoistaja 1 x Kiinnitysmutteri 1 x Kiristysavain 1 x anti-rotation tee 1 x Tiivistie 1 x insert label 1 x USB-kaapeli tyyppi A/B (1 m)

Täydentävät tiedot

Ohjelmiston Merkintä	Vijeo Designer versio >= V6,1 SP2
Liitintyyppi	USB tyyppi B
Ohjauksen Tyyppi	5 painonappia kanssa Monivärinen Taustavalaistu LED
Kotelon Väri	Etuosa Tummanharmaa kansi
[Us] Nimellissyöttöjännite	5 V DC, liitintyyppi: USB 2.0
Syöttöjännitteen Rajat	4,75...5,25 V DC
Tehonkulutus	2 W
Iskunkestävyys	147 m/s²3 iskua joka suuntaan X,Y ja Z IEC 61131-2

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	Elektrostaattisen purkauksen sietotesti - test level: 8 kV (Ilmapurkaus) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostaattisen purkauksen sietotesti - test level: 6 kV (Kosketinpurkaus) conforming to IEC 61000-4-2 Sähköiset transientti/purske sietotestit - test level: 2 kV (Virtaportit) conforming to IEC 61000-4-4 Sähköiset transientti/purske sietotestit - test level: 1 kV (Signaaliportit) conforming to IEC 61000-4-4
Asennuspaikka	Tasainen pinta
Määrä Per Pakkaus	1 kpl
Korkeus	54 mm
Leveys	122 mm
Syvyys	28 mm
Tuotteen Paino	0,11 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Suhteellinen Kosteus	10...90 % 0...55 °C Ei-tiivistyvä
Epäpuhtausaste	2
Ympäristölliset Ominaisuudet	Vapaa korroosiokaasuista
Operointikorkeus	<= 2000 m
Tärinänkestoisuus	3.5 mm (f= 5...9 Hz)IEC 61131-2
Ip Suojausluokka	IP65 (Etupaneeli (kotelossa))
Nema-Suojausluokka	NEMA 4X Asennus sisätilaan asennus NEMA 13 Suljettu ulkona asennus
Standardit	CSA C22.2 Nro 142 UL 508 CSA C22.2 Nro 213 EN 61000-6-4 ANSI/ISA 12.12.01 EN 61000-6-2 EMC 2004/108/EC
Tuote Sertifiointi	GOST UL/cUL listattu C-Tick CE
Taso Tai Luokka	Luokka 1 Jako 2 Ryhmät A/B/C/D

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	13,6 cm
Package 1 Length	18,7 cm
Package 1 Weight	307,5 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)


Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Dimensions Drawings

Dimensions




Dimensions with Cable



Mounting and Clearance

Mounting of Panel Cut-Out



Dimensions in mm

A	B	C	D
22.50 _{-0.30}	4 _{-0.20}	30 _{-0.20}	1.5...6

Dimensions in in.

A	B	C	D
0.88 _{-0.01}	0.15 _{-0.007}	1.18 _{-0.007}	0.06...0.23