


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vigilohm IM9 eristystasonvalvonta

IMD-IM9

GTIN-koodi: 3606480321658

Tuotetiedot

Alue	Vigilohm
Laitteen Lyhytnimi	IM9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Eristystason valvontalaite
Laitteen Sovellus	Merisovelluksiin Normaaliympäristösovelluksiin
Electrical Circuit Type	Pieni tai häiriintymätön verkko
Suojamaadoitus Järjestelmä	IT

Täydentävät tiedot

Verkon Nimellisjännite	0...600 V - AC 45...440 Hz (Laitte kytettynä nollaan) 0...480 V - AC 45...440 Hz (Laitte kytettynä vaiheeseen)
Mittaustapa	Verkon eristysvastus
Kynnysasetus	Esihäilytys: 2...500 kOhm Häilytys: 1...250 kOhm
Vasteaika	<= 7 s
Auxiliary Supply Voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Tehonkulutus	7 VA
Mittausvirta	0...70 µA
Internal Impedance	230 kOhm - AC 45...440 Hz
Testitoiminto	Etätesti Paikallinen
Output Contact	1 NC/NO Standardi tai vikaturvallinen
Breaking Capacity	250 V - AC 6 A 12...24 V - DC 6 A
Kommunikointiprotokolla	-
Asennustapa	Klipattava Uppoasennus
Asennusalusta	DIN-kisko Paneeli
Asennuskohta	Vaakasuora Pysty
KytKentä - Liittimet	Tunneliliittimet0,2...2,5 mm²
Materiaali	Kestomuovi
Tuotteen Paino	0,2 kg
Korkeus	90 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	71 mm
Syvyys	67,5 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	Kotelo: IP20 Etulevy: IP40
Ympäristölliset Ominaisuudet	Altistuminen kostealle lämmölle kun ei käytössä IEC 60068-2-30 Altistuminen kostealle lämmölle kun käytössä IEC 60068-2-56 Suolasumu IEC 60068-2-52
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat
Standardit	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Tuote Sertifiointi	EAC CE BV RMRS DNV
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,600 cm
Package 1 Weight	230,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,489 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot