

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Virtakisko, Canalis KBA, 40A, 1-vaihe, 2 m, 2 ulosottoa, valkoinen"



KBA40ED2203W

GTIN-koodi: 3606480498800

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Canalis
Laitteen Lyhytnimi	KBA
Tarjouksen Tyyppi	Classic
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Straight length
Virtakiskon Kuvaus	Jakelupituus
Laitteen Sovellus	Virtapistokkeiden jakelu Valaistus
[Ie] Nimelliskäyttövirta	40 A 35 °C 25 A 35 °C
[Ue] Käyttöjännite	230...400 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Virtakiskon Johtojen Polariteetti	L + N + PE
Piirien Lukumäärä	1
Tap-Off Pistorasioiden Määrä	3
Ohjauksen Tyyppi	Ilman
Asennustapa	Pikakiinnikkeillä

Täydentävät tiedot

[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
[Ui] Eristysjännite	690 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	0,94 kA
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	9,6 kA
Lämpörasituksen Yläraja	900 kA².s
Suurin Säteilevä Magneettikenttä	2 pT
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,3 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,28 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,25 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,22 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Standardit	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Leveys	30 mm
Korkeus	46 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pituus	2 m
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Tuotteen Paino	1,7 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 EN/IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (96 % of In:stä) 40...45 °C (93 % of In:stä) 45...50 °C (89 % of In:stä) 50...55 °C (85 % of In:stä)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,900 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	214,000 cm
Package 1 Weight	2,000 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,300 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	219,000 cm
Package 2 Weight	12,000 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	65,000 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	220,000 cm
Package 3 Weight	300,500 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille