


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Keskisyöttö, Canalis KSA, 630A, 3-vaihe, keskisyöttö"

KSA630ABT4

GTIN-koodi: 3606480005053

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Canalis
Tuotenimi	KS
Laitteen Lyhytnimi	KSA
Tuotteen Soveltuvuus	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Tarjouksen Tyyppi	Classic
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Syöttöyksikkö
Conductors Material	Alumiini
[Ie] Nimelliskäyttövirta	630 A
[Ue] Käyttöjännite	230...690 V
Piirien Lukumäärä	1
Virtakiskon Johtojen Polariteetti	3L + N + PE
Suojaustyyppi	Ilman suojausta
Ohjauksen Tyyppi	Ilman
Väri	Valkoinen (RAL 9001)

Täydentävät tiedot

Toimitettu Laitteisto	Päätykansi
Asennuspaikka	Central
Asennustapa	Ruuveilla
Asennusalusta	Virtakisko
Rungon Materiaali	Metalli
Kytkenä - Liittimet	Kaapelikenkä 240 mm² Taipuisa Kaapelikenkä 300 mm² Jäykkä
Leveys	1001 mm
Syvyys	386 mm
Korkeus	513 mm
Tuotteen Paino	32 kg
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
------------------	----------------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
------------------	------------------------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	56,0 cm
Package 1 Width	64,0 cm
Package 1 Length	125,7 cm
Package 1 Weight	37,21 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille