


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



KT 3X2500CO FEEDER LENGTH



KTC2500ET31A

GTIN-koodi: 3606485035116

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Virtakisko johtokanava
Virtakiskon Kuvaus	Kuljetuspituus
Laitteen Lyhytnimi	KTC
Laitteen Sovellus	Feeder length
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	2500 A 35 °C
Polarity	3L + PE
Tap-Off Pistorasioiden Määrä	0
Earth Conductor	Standardi maadoitus
Short-Circuit Level	Standardiversio
Pituus	500...1500 mm
Toimitettu Laitteisto	Trunking unit Jointing unit

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyesterikalvo
Koskettimen Materiaali	Kupari
[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	113 kA
[Ip _k] Nimellinen Huippuvirran Kesto	248 kA
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	1,3 µT
Lämpörasituksen Yläraja	6400000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissäro (Thdi)	33...100 % 1600 A 15...33 % 2000 A 0...15 % 2500 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,0018 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0015 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Asennustapa	Koukulla

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	Pendant Seinäkannatin
Asennus-suunta	Vaakasuora Pysty
Neutraali Asento	Oikea
Standardit	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Mittoituksen Tyyppi	Tehty mittoihin
Leveys	146 mm
Korkeus	234 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Lineaarinen Kuorma	44 kg/m

Ympäristötiedot

IP Suojausluokka	IP55 IEC 60529
IK Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	594,36 cm
Package 1 Width	14,6 cm
Package 1 Length	150,0 cm
Package 1 Weight	69,3 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot