


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Virtakisko kiinteällä ulosotolla,
Canalis KTC, 4X3200CO,
pultattava, 2m

KTC3200EB420

GTIN-koodi: 3606485038568

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Virtakisko johtokanava
Virtakiskon Kuvaus	Jakelupituus
Laitteen Lyhytnimi	KTC
Tap-Off Unit Compatibility	Pultattava Virtapistoke josta Canalis - KT
Laitteen Sovellus	High power distribution
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3200 A 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Tap-Off Pistorasioiden Määrä	1
Nimellinen Lähtövirta	400...1250 A
Earth Conductor	Standardi maadoitus
Short-Circuit Level	Standardiversio
Pituus	2000 mm
Toimitettu Laitteisto	Jointing unit Trunking unit

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyesterikalvo
Koskettimen Materiaali	Kupari
[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	86 kA
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	189 kA
Sähköinen Liitântä	Pulttiliitântä
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	1,6 µT
Lämpörasituksen Yläraja	7396000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	33...100 % 2000 A 15...33 % 2500 A 0...15 % 3200 A

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Maksimijännitteen Lasku	<0,0015 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0013 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0015 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0014 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Asennustapa	Koukulla
Asennusalusta	Pendant Seinäkannatin
Asennus-Suunta	Vaakasuora Pysty
Neutraali Asento	Oikea
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Mittoituksen Tyyppi	Korjaus
Leveys	140 mm
Korkeus	244 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Tuotteen Paino	142 kg
Lineaarinen Kuorma	71 kg/m

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,4 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	142,0 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot