

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Syöttöyksikkö, Canalis KTC, 3200A, muuntaja, N4

KTC3200EL34

GTIN-koodi: 3606485065595

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Center feeder trunking
Laitteen Lyhytnimi	KTC
Laitteen Sovellus	Feeder length
Syöttö	Kuivamuuntaja
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3200 A 35 °C
Neutraali Asento	Vasen
Earth Conductor	Standardi maadoitus
Short-Circuit Level	Standardiversio
Toimitettu Laitteisto	Trunking unit

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyesterikalvo
Koskettimen Materiaali	Kupari
[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	86 kA
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	189 kA
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	1,6 µT
Lämpörasituksen Yläraja	7396000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	33...100 % 2000 A 15...33 % 2500 A 0...15 % 3200 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,0015 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0013 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0015 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0014 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Asennustapa	Ruuveilla
Asennusalusta	Laatta
Polarity	3L + PE

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tap-Off Pistorasioiden Määrä	0
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Mittoituksen Tyyppi	Tehty mittoihin
Liitännän Pinniväli	470...700 mm
Kiskon Leveys	200 mm
Syvyys	140 mm
Korkeus	504 mm
Pituus	suunta 1: 260 mm 1680 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Lineaarinen Kuorma	51 kg/m

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	42,0 cm
Package 1 Width	13,8 cm
Package 1 Length	190,0 cm
Package 1 Weight	79,65 kg