


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



PÄÄTYSYÖTTÖ N6

KTC3200ER46

GTIN-koodi: 3606485026510

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Edgewise elbow feeder trunking
Laitteen Lyhytnimi	KTC
Laitteen Sovellus	Feeder length
Syöttö	Kytkintaulu Öljyeristeinen muuntaja
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3200 A 35 °C
Neutraali Asento	Vasen
Suunnanmuutoksen Tyyppi	suunta 1: Tasaisesta Vaakasuora
Earth Conductor	Standardi maadoitus
Short-Circuit Level	Standardiversio
Toimitettu Laitteisto	Trunking unit

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyesterikalvo
Koskettimen Materiaali	Kupari
[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	86 kA
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	189 kA
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	1,6 µT
Lämpörasituksen Yläraja	7396000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	33...100 % 2000 A 15...33 % 2500 A 0...15 % 3200 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,0015 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0013 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0015 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0014 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Asennustapa	Ruuveilla
Asennusalusta	Laatta

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Polarity	3L + N + PE
Tap-Off Pistorasioiden Määrä	0
Standardit	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Mittoituksen Tyyppi	Tehty mittoihin
Liitännän Pinniväli	80...250 mm
Syvyys	350 mm
Korkeus	suunta 1: 260...594 mm
Pituus	suunta 2: 360 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Lineaarinen Kuorma	71 kg/m

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	115,5 cm
Package 1 Width	62,0 cm
Package 1 Length	133,2 cm
Package 1 Weight	151,8 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Ei Pvc-Muovia

✓ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaativuuden mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaativuuden ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot