

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Tesys K apukosketinlohko 4 avautuva (NC)

Sähkönumero:

3886419

LA1KN04

GTIN-koodi: 3389110500158

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys K
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytinlohko
Laitteen Lyhytnimi	LA1
Sarjan Soveltuvuus	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Asennuspaikka	Etu
Napajärjestys	4 NC
Contacts Operation	Välitön
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Eristysjännite	690 V IEC 60947-5-1 600 V UL 60947-5-1 600 V CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A (at 50 °C)
Standardit	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Tuote Sertifiointi	CB Scheme CCC UL CSA CE UKCA

Täydentävät tiedot

Irms Suurin Katkaisukyky Suljettaessa	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Sallittu Lyhytaikainen Luokitus	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Käytettävän Sulakkeen Virta	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimi Kytkeväävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Ei Päällekkäisyyttä	0,5 mm
Eristysresistanssi	> 10 MOhm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kytkentä - Liittimet	Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,34...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,75...4 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 1,5...4 mm ² Jäykkä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,34...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,75...4 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 1,5...4 mm ² Jäykkä
Kiristysmomentti	1,3 N.m - ruuvinvääntimellä Philips No 2 1,3 N.m - ruuvinvääntimellä pozidriv No 2
Korkeus	30 mm
Leveys	38 mm
Syvyys	35 mm
Tuotteen Paino	0,045 kg

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Suojauskäsittely	TC IEC 60068
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...80 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...50 °C
Operointikorkeus	2000 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	3,8 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	19 cm
Package 2 Length	30 cm
Package 2 Weight	405 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,535 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille