

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Lattiakaappi elektronikka 2200x800x800mm SF

NSYSF22880E

GTIN-koodi: 3606485127453

Tuotetiedot

Alue	Spacial
Extended Range	Spacial SF-E
Application	Elektroninen sovellus
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Sopiva kaappi
Kotelon Nimelliskorkeus	2200 mm
Kotelon Nimellisleveys	800 mm
Kotelon Nimellissyvyys	800 mm
Kateloasennus	Seisova
Laitteen Rakenne	1 Rakenne 1 Lukitusysteemi kahvalla: Ovi 1 Katto 2 Ovi: Etu- ja takaosaan 2 Sivupaneelit

Täydentävät tiedot

Rakenteen Tyyppi	Rei'itetty rakenne, reikien väli 25 mm Muodostettu yhdestä osasta Paneelit ja ovet rakennettu rakenteen sisään Pystykiskot, jotka liitetty pohja- ja kattokehyksiin
Oven Aukeamispuoli	Käännettävä (120 °)
Oven Malli	Tavallinen Etupuoli Lasitettu Takapuoli
Asennuslevyn Kuvaus	Ilman asennuslevyä
Tiivistyslevyn Tyyppi	Ilman tiivistyslevyä
Lukkotyyppi	4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiavain lukko Etu- ja takaovet
Ovien Lukumäärä	Etu- ja takaosaan: 2 ovea
Käyttömahdollisuus	Taka Etu Kaapin sivut
Irroitettavat Osat	Ovi Ruuveilla Sarana Katto Ruuveilla Sivupaneeli Ruuveilla
Materiaali	Kehys: Galvanoitu teräs Pystykiskoissa: Galvanoitu teräs Ovi: Teräslevy Paneelit: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini Vakioväännin: polyamidi 6 jossa 30 % lasikuitua
Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Väri	Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväännin: Musta (RAL 9005)
------	---

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 62208
Nema-Suojausluokka	NEMA 3R/12
Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 IEC 62262 (Läpinäkyvästä ovesta) IK10 IEC 62262 (Tasaisen oven)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	84,5 cm
Package 1 Width	89,0 cm
Package 1 Length	233,0 cm
Package 1 Weight	163,0 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille