


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Pistotulppa Pk Pratika 16A IP67



PKX16M735

GTIN-koodi: 3303432009595

Tuotetiedot

Alue	Mureva
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Wander plug
Laitteen Lyhytnimi	Mureva plug
Pistokeliitäntä	Pienjännite
Napojen Tyyppi	3P + N + E
Verkon Tyyppi	AC
Pistorasia Standardi	Teollinen

Täydentävät tiedot

Pistoke, Pistorasia, Ohjausaseman Muoto	Suora
[In] Nimellisvirta	16 A
[Ue] Käyttöjännite	380...415 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Maadoituskulma Myötäpäivään	6 h
Pistoke, Pistorasiamateriaali	Peitteet: itsestään sammuva tekninen polymeeri
Koskettimen Materiaali	Holkki: Messinki
KytKentä - Liittimet	Nopea kytKentä
Kaapelin Poikkipinta-Ala	1...2,5 mm²
Kaapelin Ulkohalkaisija	8...15 mm
Kaapelin Tulo	Johdinpääteholkki Fallback to zero
Kierteen Tyyppi	Pg 21
Tuotteen Paino	0,244 kg
Korkeus	142 mm
Leveys	89 mm
Syvyys	89 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Jännitteen Väri	Punainen

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60309-2 IEC 60309-1
------------	----------------------------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ip Suojausluokka	IP67 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to EN 62262
Palonkestävyys	850 °C IEC 60695-2-11
Suhteellinen Kosteus	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	15,300 cm
Package 1 Weight	229,700 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,800 cm
Package 2 Width	27,000 cm
Package 2 Length	27,200 cm
Package 2 Weight	2,469 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	20
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,357 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille