

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



PratiKa voimapistorasias 32A 3P+N IP67 vino

Sähkönumero:
2400459

PKY32F735

GTIN-koodi: 3303432011482

Tuotetiedot

Alue	Mureva
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Lyhytnimi	Mureva socket
Pistokeliitäntä	Pienjännite
Napojen Tyyppi	3P + N + E
Verkon Tyyppi	AC
Pistorasia Standardi	Teollinen

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Paneeliasenteinen
Pistoke, Pistorasia, Ohjausaseman Muoto	Kulmassa
[In] Nimellisvirta	32 A
[Ue] Käyttöjännite	380...415 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Maadoituskulma Myötäpäivään	6 h
Pistoke, Pistorasiamateriaali	Peitteet: itsestään sammuva tekninen polymeeri
Koskettimen Materiaali	Holkki: Messinki
KytKentä - Liittimet	Nopea kytKentä
Kaapelin Poikkipinta-Ala	2,5...6 mm²
Tuotteen Paino	0,295 kg
Pohjaulottuvuus	90 x 100 mm
Korkeus	100 mm
Leveys	102 mm
Syvyys	121 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Jännitteen Väri	Punainen

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip Suojausluokka	IP67 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to EN 62262

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Palonkestävyys	850 °C IEC 60695-2-1
Suhteellinen Kosteus	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	35 °C (86400 s)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	272,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	17,500 cm
Package 2 Width	26,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	2,041 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	14
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,483 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille