

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Pragma 3R 13 Pinta

PRA10203

! Keskeytetty: 31.7.2023

! Käyttöikä päättyy: 8.11.2023

GTIN-koodi: 3303432376703

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Pragma
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kotelo
Kotelon Malli	Distribution enclosure
Leveys	Ulkoinen: 336 mm
Korkeus	Ulkoinen: 600 mm
Syvyys	Ulkoinen: 123 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	13
Nb Of Horizontal Rows	3
Sähköinen Eristysluokka	Tuplaeristys Luokka II
Varustuksella	1 x Tunniste-etiketti 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip
Type Of Door	Ilman

Täydentävät tiedot

Koteloasennus	Pinta
9 Mm Jako	26
18 Mm Moduulien Kokonaismäärä	39
Tehohäviöt W	45 W
[In] Nimellisvirta	90 A
[Ui] Eristysjännite	400 V
Kiskon Tyyppi	DIN
Asennuslevyn Kuvaus	Ilman asennuslevyä
Kaapelin Tulo	Cable or tube Runko Removable plates Cut-out plates
Liitinyksiköiden Lukumäärä	1 earth (Quick) kanssa 24 lähtevät
Jakelulohkon Ulostulijat	3 x 25 mm ² earth 21 x 4 mm ² earth
Kotelon Materiaali	Takaosa: Technoplastic Etulevy: Technoplastic

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Väri	Kojekaappi: Valkoinen (RAL 9016) Etulevy: Harmaa (RAL 7004)
Kohdema	Espania Tanska
Upotussyvyys	0 mm
Sisäsyvyys	95 mm

Ympäristötiedot

Palonkestävyys	Takaosa: 650 °C Etulevy: 650 °C
Ip Suojausluokka	IP30 Ilman ovea IP40 Oven kanssa
Ik Suojausluokka	IK08 Ilman ovea IK09 Oven kanssa
Ylijännitekategoria	II
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Standardit	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	3,8 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	21
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	91,8 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeeniton Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille