

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon Premium - digitaali tulomoduuli - DI64 - 24VDC - PNP

TSXDEY64D2K

-  Keskeytetty: 1.12.2020
-  Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2026

 Palveluiden rajoitettu myynti

GTIN-koodi: 3389110725537

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon Premium Automation -alusta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Binääri tulomoduuli
Binääritulon Lukumäärä	64 Virtanielu Eristetty EN/IEC 61131-2 tyyppi 1
Binääritulon Jännite	24 V DC Positiivinen
Sensorin Teholähde	19...30 V
Binääritulon Virta	3,5 mA

Täydentävät tiedot

Jännitetaso 1 Taattu	>= 11 V
Virran Tila 1 Taattu	>= 3 mA
Jännitetaso 0 Taattu	<= 5 V
Virran Tila 0 Taattu	<= 1,5 mA
Tuloimpedanssi	6300 Ohm Tilassa 1
Vasteaika	4 ms <= 7 ms
Isolation Resistance	< 10 MOhm 500 V DC
Tehohäviö	(1.5 W + 0.1 W x käytettyjen kanavien lkm)
Sähköinen Liitäntä	HE-10 -liitin
Merkintä	CE
Virrankulutus	155 mA 5 V DC 315 mA 24 V DC
Moduulin Formaatti	Standardi
Tuotteen Paino	0,37 kg

Ympäristötiedot

Lämpötilalujuus	1500 V AC 50/60 Hz
-----------------	--------------------

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	CSA C22.2 Nro 142 73/23/EEC CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä B CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä A CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä C UL 508 IEC 60664 CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä D 89/336/EEC 93/68/EEC 92/31/EEC EN/IEC 61131-2
Tuote Sertifiointi	LR BV RMRS RINA ABS GL DNV
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...70 °C
Suhteellinen Kosteus	10...95 % ilman kondensaatiota käytölle 5...95 % ilman kondensaatiota varastoinnille
Operointikorkeus	0...2000 m
Suojauskäsittely	TC
Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	2

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	490,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,952 kg


Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks




- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Connections and Schema

24 Vdc Discrete Input 64-Channel Module

Wiring Diagram



FU1 0.5 A quick-blow fuse