

Sähkönumero : 3589590  
varastokoodi : Kyllä



### Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon TSX Micro -automaatioalusta
Tuote tai komponentti tyyppi	Binääri rele I/O -kanta
Binääritulon lukumäärä	16 ruuviliitinlohko
Binääritulon jännite	24 V DC negatiivinen
Binääritulon virta	9 mA

### Täydentävät tiedot

Tulojännitteen rajat	$\leq 8$ V tilassa 1
Virran tila 0 taattu	$\leq 1.5$ mA
Virran tila 1 taattu	$\geq 2.5$ mA
Tuloimpedanssi	4 Ohm
Vasteaika	0.1...7.5 ms tulo tilasta 0 tilaan 1 0.1...7.5 ms tulo tilasta 1 tilaan 0 < 10 ms lähtö
Tulon yhteensopivuus	2-johdin/3-johdin läheisyssensori
Kuorman tyyppi	Resistiivinen
Virrankulutus	160 mA positiivinen 131 mA negatiivinen
Tehohäviöt W	4.5 W
Lähdön jänniterajat	10...34 V DC 19...264 V AC
Koskettimen tyyppi ja rakenne	Ei
Tehonkulutus VA	50 VA 24 V AC-12 Resistiivinen 110 VA 48 V AC-12 Resistiivinen 220 VA 110 V AC-12 Resistiivinen 220 VA 220 V AC-12 Resistiivinen 24 VA 24 V AC-15 Induktiivinen 24 VA 48 V AC-15 Induktiivinen 220 VA 220 V AC-15 Induktiivinen 110 VA 110 V AC-15 Induktiivinen
Tehonkulutus W	40 W 24 V DC-12 Resistiivinen 24 W 24 V DC-13 Induktiivinen
Eristysjännite	1500 V 1 s
Eristysresistanssi	$\geq 10$ mOhm
Tuotteen paino	0.5 kg

## Ympäristötiedot

Standardit	IEC 1131-2 Tyyppi 1
[Ith] vapaan jäähtymisen terminen virta	3 A

## Tuotteen ympäristötiedot

RoHS (päiväys: YYWW)	Ei yhteensopiva Ei yhteensopiva
Tuotteen ympäristöprofiili	Saatavilla

## Takuu

Warranty period	18 months
-----------------	-----------