

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 1-pistorasia + 2x USB lataus 2,4 A antrasiitti

Sähkönumero:
2500333

WDE003179

GTIN-koodi: 3606489429775

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB-laturi + pistorasia
Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A + A

Täydentävät tiedot

Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Laitteen Asennus	Uppo
Kannan Numero	1
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Vakiomääritelmä Pistorasialle	Maadoituslevy
Outlet Standard Deviation	Schuko
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Nimellisvirta	16 A
Integroitu Liityntä	1 socket-outlet 250 V AC, maks. virtakuormitus: 16 A 2 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A
Tuloteho	12 W
Asennusalusta	CEE60 asennusrasia (1 moduulia)
Sarjan Soveltuvuus	Exxact standard flush mounting box
Maadoituskulman Asento	Straight 0° position
Moduulien Lukumäärä	1 moduulia
Kiinnitystapa	Ruuveilla ja hakapareilla
Väri	Antrasiitti
Pinnan Laatu	Maalattu
Pintäkäsittely	Käsittelemätön mechanism cover
Pakkasutapa	Box
Määrä Per Pakkaus	1
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Suojaustyyppi	Oikosulkuja vastaan Yliämpösuojaus 1 ulkoinen sulake Automatic restart after ground fault or main power loss Automaattinen ylijännitesuojaus Battery charge protection
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...35 °C

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Käyttöikä Sykleissä	30000 Syklit
KytKentä - Liittimet	3 x Jousiliitin:
Kaapelien Määrä	2
Puristusliitosten Määrä	1,5...2,5 mm² Jäykkä Kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Säikeinen Kaapeli(t)
Materiaali	PC (polycarbonaatti): Keskiölevy PC (polycarbonaatti): Kotelointi
Johtimen Kuorintapituus	11 mm
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvvyys	44 mm
Upotussyvyys	32 mm
Tuotteen Paino	0,092 kg
Standardit	IEC 60884-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 DIN VDE 0620-1

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	NEMKO VDE SEMKO KEMA-KEUR CB FIMKO
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20
Ympäristölliset Ominaisuudet	Indoor use Normaali ympäristö

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,600 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	54
Package 2 Height	29,800 cm
Package 2 Width	39,200 cm
Package 2 Length	30,200 cm
Package 2 Weight	6,684 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi