


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact 1+1+1-kytkin jousiliitos metalli

Sähkönumero:  
2112231

WDE004536

Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3606480201424

Tuotanto lopetettu

## Tuotetiedot

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Alue                         | Exxact          |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kytkin          |
| Laitteen Sovellus            | Ohjaus          |
| Teknologian Tyyppi           | Sähkömekaaninen |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja     |

## Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen Esitys                | Koje asennuskehyksellä                                                                                              |
| Laitteen Asennus               | Uppo                                                                                                                |
| Vipujen Määrä                  | 3                                                                                                                   |
| Kytkin Toiminto                | 3-circuit                                                                                                           |
| Kytkin Malli                   | [1+1+1]                                                                                                             |
| Rated Current                  | 16 A                                                                                                                |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 250 V                                                                                                               |
| Network Type                   | AC                                                                                                                  |
| Colour                         | Metalli                                                                                                             |
| Kytkentä - Liittimet           | Jousiliitin                                                                                                         |
| Loop Terminals                 | 2                                                                                                                   |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Materiaali                     | ABS (akryylinitriliibutadienistyreeni)                                                                              |
| Optional Fixing Mode           | Hakaparilla: Koje<br>Ruuvilla: Vipu                                                                                 |
| Upotussyvyys                   | 15 mm                                                                                                               |
| Korkeus                        | 71 mm                                                                                                               |
| Leveys                         | 71 mm                                                                                                               |
| Ulkonema                       | 18 mm                                                                                                               |

## Ympäristötiedot

|            |            |
|------------|------------|
| Standardit | EN 60669-1 |
|------------|------------|

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Tuote Sertifiointi | SEMKO<br>CE<br>FIMKO<br>NEMKO |
| Ip Suojausluokka   | IP20                          |

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7 cm    |
| Package 1 Width              | 7 cm    |
| Package 1 Length             | 4 cm    |
| Package 1 Weight             | 68 g    |
| Unit Type Of Package 2       | BB1     |
| Number Of Units In Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 8 cm    |
| Package 2 Width              | 8 cm    |
| Package 2 Length             | 16,8 cm |
| Package 2 Weight             | 505 g   |
| Unit Type Of Package 3       | CAR     |
| Number Of Units In Package 3 | 60      |
| Package 3 Height             | 25 cm   |
| Package 3 Width              | 17 cm   |
| Package 3 Length             | 35 cm   |
| Package 3 Weight             | 6 kg    |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |