

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact LED-himmennin - 4-400w - valkoinen - kuluttajapakkaus

Sähkönumero:

2622234

WDE008337

GTIN-koodi: 3606481003805

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Säädin
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Laitteen Asennus	Uppo
Laitteen Sovellus	Ohjaus
Kytkin Toiminto	1-napainen 2-osainen
Säädintyyppi	Yleis
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50 Hz
Pinnan Laatu	Kiiltävä
Pakkasutapa	Blister
Kuorman Tyyppi	Halogeenilamppu: 4...400 W 230 V AC Hehkulamppu: 4...400 W 230 V AC LED valaisin: 4...40 W 230 V AC (RL LED tila) LED valaisin: 0...130 W 230 V AC (RC LED mode) Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 4...400 W 12 V AC Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 4 W...400 VA 12 V AC
Suojaustyyppi	Oikosulkusuojaus Automaattinen ylijännitesuojaus
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...45 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...35 °C
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitin
Ruuvin Kannan Tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten Määrä	1 x 2,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t) 2 x 1,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t)

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Johtimen Kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryyliniitriliibutadieenistyreeni)
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	51 mm
Upotussyvyys	29 mm
Tuotteen Paino	0,099 kg
Tuote Sertifiointi	CE

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
Ik-Suojausluokka	IK02
Standardit	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,100 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	18,300 cm
Package 1 Weight	160,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	26,600 cm
Package 2 Length	20,400 cm
Package 2 Weight	900,000 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	20
Package 3 Height	28,000 cm
Package 3 Width	40,400 cm
Package 3 Length	29,400 cm
Package 3 Weight	3,882 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille