


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Painikekotelo XALG05

Sähkönumero:
2321557 XALG05

GTIN-koodi: 3389119019361

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALG
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Tyhjä ohjausasema
Laitteen Lyhytnimi	XALG
Tuotteen Kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Ympäristölliset Ominaisuudet	Severe ambiance
Rungon Väri	Musta (RAL 9005)
Kotelon Väri	Musta (RAL 9005)
Materiaali	Mineraalivahvisteinen polyamidi
Kaapelin Tulo	2 reikäaihiota ISO M20 -kaapelituloille
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP69 IP69K

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Aukkojen Lukumäärä	5 aukkoa 30 mm
Cad Kokonaisleveys, Mm	224 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	72 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	65 mm
Tuotteen Paino	0,382 kg
Suojaus Korkeapainepesulle	10 mPa 80 °C, etäisyys: 0,2 m

Ympäristötiedot

Suojaukäsittely	TH TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II EN/IEC 61140
Ik Suojausluokka	IK05 conforming to EN 50102

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Suojaus Kemikaaleille	Hyvä maitohappojen kesto 10 °C Hyvä pesuaineiden kesto 60 °C Ei kestä metaanihappoa (10%) 50 °C Ei kestä maitohappoa 90 °C Hyvä ammoniakkin kesto Hyvä bentseenin kesto Hyvä voin kesto Hyvä sitruunahapon kesto (10%) Good resistance to cutting compounds Hyvä etaanin kesto Hyvä etanolin kesto Hyvä etyleenin kesto Hyvä rasvahappojen kesto Hyvä rasva-alkoholien kesto Hyvä maidon kesto Hyvä moottoriöljyjen ja rasvojen kesto Hyvä öljyjen (kasvis, mineraali) kesto Hyvä petrolin kesto Hyvä asetonin kesto Hyvä virtsahappojen (20%) kesto Rajoitettu etaanihapon kesto (10%) Rajoitettu boorihapon kesto Ei kestä vetyperoksidia (30%) Ei kestä typpihappoa (2%)
Standardit	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	29,500 cm
Package 1 Weight	382,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,170 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) 2 ISO 20 cable entries.