



Kontrolleri, Kirj.Tilauksella

XKBA1111

! Keskeytetty: 29.1.2021

GTIN-koodi: 3303431826346

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XK
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kokonainen sauvaohjain
Tuotekohtainen Sovellus	Light hoisting applications

Täydentävät tiedot

Laitteen Lyhytnimi	XKB
Kauluksen Materiaali	Metalli
Kiinnityskaulusmateriaali	Metalli
Jakamaton Myyntimäärä	1
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...70 °C
Ylijännite Kategoria	Luokka I IEC 61140
Ip Suojausluokka	IP54 IEC 60529 IP20 IEC 60529
Standardit	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14
Tuote Sertifiointi	RRS UL CSA CCC
Liitännän Merkintäkoodi	A300 Q300
Ohjainpään Asennon Tila	Kaikki asennot
Ohjainpään Profiili	Vakioväänin
Lovia Per Suunta	1...3 lovia 12°-20°-28° Joka suuntaan
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit
Tärinänkestoisuus	6 gn (f= 1...70 Hz) IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	20 gn (kesto = 11 ms) IEC 60068-2-27
KytKentä - Liittimet	Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 2 x 1,5 mm ² Johdinpäätteellä Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 1 x 2,5 mm ² Ilman kaapelipäätettä Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, >= 1 x 0,5 mm ²
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisolake tyyppi gG EN/IEC 60947-5-1

[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A EN/IEC 60947-5-1 10 A CSA C22.2 Nro 14 10 A UL 508
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
Yhteensopivuus	XKB