

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kontrol Palautuva Portaallinen

Sähkönumero:
2362594 XKBA1133CA

! Keskeytetty: 2.3.2023

GTIN-koodi: 3389110635362

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XK
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kokonainen sauvaohjain
Tuotekohtainen Sovellus	Light hoisting applications

Täydentävät tiedot

Laitteen Lyhytnimi	XKB
Kauluksen Materiaali	Metalli
Kiinnityskaulusmateriaali	Metalli
Jakamaton Myyntimäärä	1
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...70 °C
Ylijännite Katteoria	Luokka I IEC 61140
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Ohjainpään Asennon Tila	Kaikki asennot
Ohjainpään Profiili	Vakioväännin
Lovia Per Suunta	1...3 lovia 0-12°-20°-28° Joka suuntaan
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit
Tärinänkestoisuus	6 gn (f= 1...70 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	20 gn (kesto = 11 ms) IEC 60068-2-27
KytKentä - Liittimet	Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpääteellä Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 1 x 2,5 mm² Ilman kaapelipäätettä Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, >= 1 x 0,5 mm²
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisulake tyyppi gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A EN/IEC 60947-5-1 10 A CSA C22.2 Nro 14 10 A UL 508
[UI] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
Yhteensopivuus	XKB

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,2 cm
Package 1 Width	16,4 cm
Package 1 Length	15,2 cm
Package 1 Weight	1,03 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,642 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	16
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	30,78 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)