

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Valolieriö, Sin, Vilkkuva 120VAC

Sähkönumero:

3521156

XVBC5G6

! Keskeytetty: 30.9.2020

! Käyttöikä päättyy: 1.7.2020

GTIN-koodi: 3389110145823

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVB Universal
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Indicator bank
Merkkivalo Tai Indikaattoripankin Tyyppi	Valaistu yksikkö
Merkinantotapa	Välkkyvä
Asennusaukon Halkaisija	70 mm
Komponentin Nimi	XVBC
Materiaali	Polykarbonaatti
Valonlähde	Sisäinen LED, Sininen
Lampun Tyyppi	Suojattu LED
[Us] Nimellissyöttöjännite	120 V AC

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan kokoonpano, enintään 5 yksikköä
KytKentä - Liittimet	Ruuviliittynät, <= 1 x 1,5 mm² Johdinpääteellä
[Ui] Eristysjännite	250 V IEC 60947-1
Nimellisjännitteen Rajoitus	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
Virrankulutus	< 17 mA AC
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV IEC 60947-1
Vilkkumistiheys	1 Hz
Cad Kokonaisleveys, Mm	70 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	63 mm
Cad Kokonaisvyvyys, Mm	70 mm
Tuotteen Paino	0,17 kg

Ympäristötiedot

Epäpuhtausaste	2
Tuote Sertifiointi	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standardit	EN/IEC 60947-5-1
Suojauskäsittely	TC

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka I Tukiputkella IEC 61140 Luokka II Perusyksiköllä IEC 61140
Ip Suojausluokka	IP65 Kiinnitysalustalla XVBZ0 IEC 60529 IP66 Perusyksiköllä IEC 60529
Nema-Suojausluokka	Type 4X UL (Sisätila)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	137 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit


Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06