

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony merkkivalo valopylväs punainen LED 24VAC/DC

Sähkönumero:

7142075

XVBL0B4

GTIN-koodi: 3389110844313

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVB Universal
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kokonainen valopylväs
Merkkivalo Tai Indikaattoripankin Tyyppi	Perusyksikkö Suora tai putkikiinnitys Valaistu yksikkö
Merkinantotapa	Vakaa
Asennusaukon Halkaisija	70 mm
Komponentin Nimi	XVBL
Materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi: Perusyksikkö Polykarbonaatti: Valaistu yksikkö
Valonlähde	Sisäinen LED, Punainen
Lampun Tyyppi	Suojattu LED
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V AC/DC

Täydentävät tiedot

Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitännät, <= 1 x 1,5 mm² Johdinpääteellä
[Ui] Eristysjännite	250 V IEC 60947-1
Nimellisjännitteen Rajoitus	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
Virrankulutus	< 47 mA AC/DC
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV IEC 60947-1
Cad Kokonaisleveys, Mm	70 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	139 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	70 mm
Liittimien Määrittely Iso N°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Tuotteen Paino	0,27 kg

Ympäristötiedot

Epäpuhtausaste	2
Tuote Sertifiointi	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standardit	IEC 60947-5-1
Suojauskäsittely	TC

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka I Tukiputkella IEC 61140 Luokka II Perusyksiköllä IEC 61140
Ip Suojausluokka	IP65 Kiinnitysalustalla XVBZ0 IEC 60529 IP66 Perusyksiköllä IEC 60529
Nema-Suojausluokka	Type 4X UL (Sisätila)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	272,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,79 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

Dimensions



Connections and Schema

Illuminated Beacon

Wiring Diagram

