

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Valopylväs, Harmony XVDLS, Ø45 mm, punainen, kiinteä valo, hehkulamppu, 5W, 230 V"

Sähkönumero:

7140110

XVDLS34

! Keskeytetty: 3.8.2023

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3389110110685

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVD Optimum
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kokonainen miniatyyrivalopylväs
Merkkivalo Tai Indikaattoripankin Tyyppi	Perusyksikkö Suora-asennus Valaistu yksikkö
Merkinantotapa	Vakaa
Asennusaukon Halkaisija	45 mm
Komponentin Nimi	XVDLS
Materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi: Perusyksikkö Polykarbonaatti: Valaistu yksikkö
Valonlähde	Ei lamppua mukana, Punainen
Lampun Tyyppi	Hehkulamppu kanssa BA 15d
[Us] Nimellissyöttöjännite	<= 230 V
Suurin Tehon Hajaantuminen W: Ssä	5 W

Täydentävät tiedot

KytKentä - Liittimet	Ruuviliittynät, <= 1 x 1,5 mm² Johdinpääteellä
Kaapelin Tulo	1 sisääntulo merkitty Pg 7
[Ui] Eristysjännite	250 V IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV IEC 60947-1
Cad Kokonaisleveys, Mm	45 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	104 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	45 mm
Liittimien Määrittely Iso N°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Tuotteen Paino	0,08 kg

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	UL CSA
Standardit	EN/IEC 60947-5-1
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 60536
Ip Suojausluokka	IP40 IEC 60529

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,2 cm
Package 1 Width	5,6 cm
Package 1 Length	5,6 cm
Package 1 Weight	101 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,405 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon

Dimensions



Mounting and Clearance

Illuminated Beacon

Panel Cut-out for Direct Fixing

