

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Valodiodi, Harmony XVL, Ø8 mm, IP40, vihreä, ulkoneva LED, 24 V DC, lattaliitinkytkentä "

Sähkönumero:

2363186

XVLA133

GTIN-koodi: 3389110651065

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVL
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	LED-merkkivalo mustalla kehyksellä
Komponentin Nimi	XVL
Asennusaukon Halkaisija	8 mm
Valonlähde	Protruding LED
Valoyksikön Väri	Vihreä
Suojaustyyppi	Sisäinen virrantasausvastus Sisäänrakennettu diodilla
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V
Ip Suojaluokka	IP40 IEC 60529 IP40 NF C 20-010

Täydentävät tiedot

Syöttö Kytkenän Tyyppi	DC
Kytkentä - Liittimet	Merkki Faston-liittimille: 2,8 x 0,5 mm Merkki juotosliittimille
Virrankulutus	18 mA
[Ui] Eristysjännite	50 V IEC 60947-1
Lampun Käyttöikä	100000 Tunti(a)
Nimellisjännitteen Raja	0,8...1,1 Un
Liittimien Määrittely Iso N°1	(X1-X2)PL
Korkeus	12 mm
Leveys	12 mm
Syvyys	34 mm
Tuotteen Paino	0,003 kg

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	CSA UL
Suojauksärittely	TC
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ylijännite Katteoria	Luokka 3 IEC 60536 Luokka 3 NF C 20-030

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	11,0 cm
Package 2 Weight	31,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	509,0 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49