

varastokoodi : Tilattavissa, ei varastossa



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVL
Tuote tai komponentti tyyppi	LED-merkkivalo mustalla kehyksellä
Komponentin nimi	XVL
Asennusaukon halkaisija	8 mm
Valonlähde	Protruding LED
Valoysikön väri	Vihreä
Suojaustyyppi	Sisäinen virrantasausvastus Sisäänrakennettu diodilla
[Us] nimellisyöttöjännite	48 V
IP suojaluokka	IP40 IEC 60529 IP40 NF C 20-010

Täydentävät tiedot

Syöttö kytkennän tyyppi	DC
Kytkenä - liittimet	Merkki Faston-liittimille : 2.8 x 0.5 mm Merkki juotosliittimille
Virrankulutus	10 mA
[Ui] eristysjännite	50 V mukainen IEC 60947-1
Bulb lifespan	>= 100000 h
Nimellisyännitteen raja	0.8...1.1 Un
Liittimien määrittely ISO n°1	(X1-X2)PL
Korkeus	12 mm
Leveys	12 mm
Syvyys	34 mm
Tuotteen paino	0.003 kg

Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	CSA UL
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C

Ylijännite kategoria	Luokka 3 IEC 60536 Luokka 3 NF C 20-030
----------------------	--

Takuu

Warranty period	18 months
-----------------	-----------