


# Fiche technique du produit

Spécifications

## Plaque de finition triple Unica Studio Métal, alu liseré anthracite



NU280656F

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 août 2023

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Unica               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition  |
| Design                        | Unica Studio Metal  |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical |
| Type de cadre                 | Triple              |
| Nombre de modules             | 3 x 2 modules       |
| Mode de fixation              | Clipsable           |
| Nuance de la couleur          | Blanc aluminium     |
| Couleur latérale              | Noir (RAL 7021)     |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur           |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition<br>Polycarbonate: plaque intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                         | 227 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,047 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04   |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 22,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 1,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 47,0 g  |

Durabilité de l'offre

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Directive RoHS UE | En cours d'investigation |
|-------------------|--------------------------|

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)