


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Plaque de finition simple Odace Styl, vert chartreuse, clipsable

S52C702H

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2021

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Type de cadre	Simple
Quantité du lot	Lot de 1
Conditions d'utilisation	Intérieur

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Vert (Pantone 381C)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01264 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

<b>Normes</b>	UNE 20315-1-1 EN 60669-1 2006/95/EEC NF C 61-314
<b>Certifications du produit</b>	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Degré de protection (IP)</b>	IP21 D

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,4 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,8 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	13 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	21 g

## Durabilité de l'offre

<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)