

Fiche technique du produit

Spécifications



Plaque de finition triple Odace Touch, translucide blanc liseré blanc, clipsable

S52C806R

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Quantité du lot	Lot de 1
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc translucide (RAL 9003)
Couleur latérale	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Matière	Acrylique: vernis Plastique: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,076 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes UNE 20315-1-1
EN 60669-1
NF C 61-314
2006/95/EEC

Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 1,4 cm

Largeur de l'emballage 1 9,8 cm

Longueur de l'emballage 1 32,0 cm

Poids de l'emballage 1 87,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Minimum percentage of recycled plastic content 38

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)