

Fiche technique du produit

Spécifications



Obturbateur Odace, alu, fixation par vis

S53A666

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Capot d'obstruction
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Aluminium
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27,7 mm
Profondeur d'encastrement	11,7 mm
Poids du produit	0,02 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	LCIE: NF 619318A NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Degré de protection (IP)	IP21 D
--------------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	12,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	29,0 g
------------------------	--------

Type d'emballage 2	CAR
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	4
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	10,3 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	19,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 2	180,0 g
------------------------	---------

Type d'emballage 3	S04
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	72
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 3	4,492 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)