# Fiche technique du produit

Spécifications

# Plaque de finition simple Odace Touch, alu brossé liseré anthracite, clipsable

S54C802J

**Statut commercial : Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Design** | Touch |
| **Type de produit ou équipement** | Plaque de finition |
| **Type de cadre** | Simple |
| **Quantité du lot** | Lot de 1 |
| **Conditions d'utilisation** | Intérieur |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Nuance de la couleur** | Aluminium |
| **Couleur latérale** | Anthracite (RAL 7021) |
| **Finition de la surface** | Brossé |
| **Matière** | Plastique: plaque de finition<br>Aluminium |
| **Hauteur** | 85 mm |
| **Largeur** | 85 mm |
| **Profondeur** | 10 mm |
| **Poids du produit** | 0,01298 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température ambiante de fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | 2006/95/EEC<br>NF C 61-314 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| | EN 60669-1<br>UNE 20315-1-1 |
| **Certifications du produit** | Aenor: 030/2205<br>LCIE: CCA-FR_598285B<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,4 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 9,8 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 13,0 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 27,0 g |
| **Type d'emballage 2** | CAR |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 13,7 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 19,3 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 10,3 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 191,0 g |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| **Statut environnemental de l'offre** | Produit Green Premium |
| **Régulation REACh** | Déclaration REACh |
| **Sans SVHC REACh** | Oui |
| **Directive RoHS UE** | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br>Déclaration RoHS UE |
| **Sans métaux lourds toxiques** | Oui |
| **Sans mercure** | Oui |
| **Régulation RoHS Chine** | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| **Information sur les exemptions RoHS** | Oui |
| **Profil environnemental** | Profil environnemental du Produit |
| **Profil de circularité** | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 months |

### Remplacement(s) recommandé(s)