Fiche technique du produit

Spécifications

Arrêt de commercialisation

Plaque de finition simple Odace Touch, bois frêne liseré anthracite, clipsable

S54C802P3

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2020

Fin de service le: 26 octobre 2020

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Type de cadre	Simple
Quantité du lot	Lot de 1
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Bois cendre
Couleur latérale	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Matière	Plastique: plaque de finition Aluminium
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01298 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5…50 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…45 °C
Normes	UNE 20315-1-1 NF C 61-314 2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,4 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Poids de l'emballage 1	26 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Remplacement(s) recommandé(s)