

Fiche technique du produit

Spécifications



Plaque de finition double Odace Touch, bois frêne liseré anthracite, clipsable

S54C804P3

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2020

! Fin de service le: 26 octobre 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Double
Quantité du lot	Lot de 1
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Bois cendre
Couleur latérale	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Matière	Plastique: plaque de finition Aluminium
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,02176 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...45 °C

Normes 2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
NF C 61-314
EN 60669-1

Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 1,4 cm

Largeur de l'emballage 1 9,8 cm

Longueur de l'emballage 1 25,5 cm

Poids de l'emballage 1 38 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)