Fiche technique du produit

Spécifications

Plaque de finition triple Odace Touch, anthracite liseré anthracite, clipsable

S54C806

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2021

Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Quantité du lot	Lot de 1
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Couleur latérale	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Matière	Plastique anti-UV: facade
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,03601 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…45 °C
Normes	NF C 61-314 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,4 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	32 cm
Poids de l'emballage 1	46 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Remplacement(s) recommandé(s)