

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Plaque de finition triple Odace Touch, bronze brossé liseré anthracite clipsable

S54C806L

- ! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2020
- ! Fin de service le: 26 octobre 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme de produit              | Odace               |
| Design                        | Touch               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition  |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical |
| Entraxe                       | 71 mm               |
| Type de cadre                 | Triple              |
| Quantité du lot               | Lot de 1            |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur           |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuance de la couleur            | Bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur latérale                | Anthracite (RAL 7021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition de la surface          | Brossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matière                         | Plastique: plaque de finition<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 227 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,03062 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Environnement

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                 |
| Normes                                         | UNE 20315-1-1<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1<br>2006/95/EEC |
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                      |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                                                    |

Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 32 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 55 g   |

Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                 |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)