


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron modulaire 3 modules, L = 250 mm

03213

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Modulaire Découpe
Produit Installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2LE TeSys : fixe GV2ME TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV2RTn Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A TeSys : fixe GV3
Description Des Pôles	4 x3P: rail modulaire support: GV2L 4 x3P: rail modulaire support: GV2LE 4 x3P: rail modulaire support: GV2ME 4 x3P: rail modulaire support: GV2P 4 x3P: rail modulaire support: GV2RTn 3 x3P: rail modulaire support: GV3

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Pas De 9 Mm	20
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	10
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	3
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	150 mm
Largeur	300 mm
Poids Du Produit	0,32 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys GV2L fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys GV2L fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys GV2LE fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys GV2LE fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys GV2ME fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys GV2ME fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys GV2P fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys GV2P fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys GV2RTn fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys GV2RTn fixe 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys GV3 fixe 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys GV3 fixe 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G gaine d'armoire Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 20 direct 3 300 mm Prisma G gaine de coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 20 direct 3 300 mm Prisma G gaine d'armoire Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 20 direct 3 300 mm Prisma G gaine de coffret Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 20 direct 3

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,500 cm
Poids De L'Emballage 1	310,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	17,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	28,000 cm
Poids De L'Emballage 2	3,300 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
Hauteur De L'Emballage 3	48,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	128,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)