



### Principales

|   |  |
|---|--|
| Gamme                                     | Prisma   |
| Compatibilité de gamme                    | Prisma P<br>Prisma G   |
| Degré d'étanchéité IP                     | IP30   |
| Fonction produit                          | Plastron   |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire d'installation  |
| Type de plastron                          | Découpe  |
| Produit installé                          | Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation<br>Compact : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation<br>Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation<br>Compact : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation<br>Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>Compact : fixe INV100 - contrôle: par maneton - vertical installation<br>Compact : fixe INV160 - contrôle: par maneton - vertical installation<br>Compact : fixe INV200 - contrôle: par maneton - vertical installation<br>Compact : fixe INV250 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Nombre de pôles                           | 1x 4P : platine de montage support : INV100 vertical installation<br>1x 4P : platine de montage support : INV160 vertical installation<br>1x 4P : platine de montage support : INV200 vertical installation<br>1x 4P : platine de montage support : INV250 vertical installation<br>1x 4P : platine de montage support : NSX100 à 160 vertical installation<br>1x 4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation   |
| Position de montage                       | Juxtaposés   |

### Complémentaires

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Description du coffret/armoire | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm<br>Cellule - largeur 650 + 150 mm, profondeur 400 mm |
|--------------------------------|---|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 7  |
| Normes                              | NF C 15-100<br>NF EN 61439-2<br>CEI 61439-1                    |
| Certifications du produit           | ASEFA  |
| Quantité par lot                    | Lot de 1   |
| Hauteur                             | 350 mm   |
| Largeur                             | 600 mm   |
| Poids                               | 1,32 kg  |
| Finition de la surface              | Mat<br>Lisse   |
| Traitement de protection            | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur                             | Blanc RAL 9001   |

## Environnement

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN/CEI 62262 |
|--------------------|----------------------------------|

## Durabilité de l'offre

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium   |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Se conformer - depuis 0701 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br><a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br><a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>                |
| Profil environnemental du produit     | Disponible<br><a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques  |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|