


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton



03241

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	4 x3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation

Position De Montage	Verticale
---------------------	-----------

## Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe Linergy FC
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	7
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier

<b>Finition De La Surface</b>	Mat Lisse
<b>Traitement De Protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9001)
<b>Hauteur</b>	350 mm
<b>Largeur</b>	500 mm
<b>Poids Du Produit</b>	1,1 kg
<b>Quantité Du Lot</b>	Lot de 1

---

**Unité Fonctionnelle**

650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 10  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 10  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 12  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 12  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 10  
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 10  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13

---

**Emballage****Type D'Emballage 1**

PCE

**Nb Produits Dans L'Emballage 1**

1

Hauteur De L'Emballage 1	2,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,140 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	36,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	54,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,400 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	160
Hauteur De L'Emballage 3	83,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	185,280 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

### Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)