

Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour tarif monobloc NSX250, L = 250 mm

03259

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

⚠ Fin de service le: 30 sept. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x4P: platine de montage support: INV100 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV200 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position De Montage	Superposé

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	12
Normes	CEI 61439-2 NF C 15-100 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	600 mm
Largeur	300 mm
Poids Du Produit	1,2 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	61,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,200 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	17,000 cm

Largeur De L'Emballage 2	54,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	82,000 cm
Poids De L'Emballage 2	8,340 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	48
Hauteur De L'Emballage 3	80,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	82,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	66,720 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit