Fiche technique du produit

Spécifications



Platine NS250 horizontal débrochable sur châssis 3P-4P

03415

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

Fin de service le: 30 sept. 2023

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit Installé	ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation
Description Des Pôles	1 x3P: extraire NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P: extraire NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: extraire NSX250 horizontal installation 1 x4P: extraire NSX250 horizontal installation
Nombre De Modules Verticaux	5 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Finition De La Surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	575 mm
Hauteur	245 mm
Poids Du Produit	2,78 kg
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire commande électrique horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans extraire commande électrique horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans extraire commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire commande électrique horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec extraire commande électrique horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	25,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	58,000 cm
Poids De L'Emballage 1	2,780 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	20,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,840 kg
Type D'Emballage 3	P12

Nb Produits Dans L'Emballage 3	16
Hauteur De L'Emballage 3	35,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	47,360 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie