

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma P - platine pour NW08-32 tous types



03500

! La production de ce produit a été arrêtée le: 11 janv. 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Produit Installé	Masterpact : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x3P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x4P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x4P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x3P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x3P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x4P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x4P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x3P: extraire NW32 vertical installation 1 x3P: fixe NW32 vertical installation 1 x4P: extraire NW32 vertical installation 1 x4P: fixe NW32 vertical installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre De Modules Verticaux	36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	27 module(s) : NW08...16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
	15 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	19 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	17 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
	36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
	18 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	14 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	16 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
	36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	15 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	20 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	28 module(s) : NW20...25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
	17 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
	36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
	19 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	14 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	16 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
	36 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	15 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	20 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	28 module(s) : NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
	17 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
	36 module(s) : NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
	19 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	14 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
	16 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule

Normes	CEI 61439-2
---------------	-------------

Certifications Du Produit	ASEFA
----------------------------------	-------

Complémentaires

Couleur	Blanc (RAL 9001)
----------------	------------------

Largeur	650 mm
----------------	--------

Hauteur	30 mm
----------------	-------

Poids Du Produit	3,82 kg
-------------------------	---------

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P
1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical
3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P
1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P
1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical
3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P
1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1
connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1
connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1
connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1
connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1
connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P
1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical
4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P
1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P
1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical
4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P
1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1
connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1
connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1
connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm

650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1
connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm

650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1
connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)