


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Platine pour NS3200-INS2500

03501

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

<b>Gamme</b>	Prisma
<b>Gamme De Produit</b>	Prisma P
<b>Type De Produit Ou Équipement</b>	Platine de montage
<b>Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée</b>	Accessoire d'installation
<b>Compatibilité De Gamme</b>	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
<b>Description D'Installation</b>	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
<b>Produit Installé</b>	ComPacT : fixe INS2000...2500 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS630b...1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV2000...2500 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV630b...1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NS1600b - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NS2000 à 3200 - contrôle : par maneton - vertical installation
<b>Description Des Pôles</b>	1 x3P: fixe INS2000...2500 vertical installation 1 x4P: fixe INS2000...2500 vertical installation 1 x3P: fixe INS630b...1600 vertical installation 1 x4P: fixe INS630b...1600 vertical installation 1 x3P: fixe INV2000...2500 vertical installation 1 x4P: fixe INV2000...2500 vertical installation 1 x3P: fixe INV630b...1600 vertical installation 1 x4P: fixe INV630b...1600 vertical installation 1 x3P: fixe NS1600b vertical installation 1 x4P: fixe NS1600b vertical installation 1 x3P: fixe NS2000 à 3200 vertical installation 1 x4P: fixe NS2000 à 3200 vertical installation
<b>Nombre De Modules Verticaux</b>	16 module(s) : INS2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : INS2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : INS630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : INV2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : INV2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : INV630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : NS1600b, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : NS2000 à 3200, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
<b>Normes</b>	CEI 61439-2
<b>Certifications Du Produit</b>	ASEFA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

## Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids Du Produit	2,9 kg
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600b fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600b fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 212,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT NS2000 à 3200 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 212,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT NS2000 à 3200 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 212,5 mm

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	59,0 cm
Poids De L'Emballage 1	2,9 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	17,4 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

**Directive RoHS Ue** Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation RoHS Chine**

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Profil Environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)

**Profil De Circularité**

[Informations de fin de vie](#)