

Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour tarif monobloc, 1250 A, 3P

03693

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Type De Plaque Frontale	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe INV800 à 1250 + NS800 à 1250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: platine de montage support: INV800 à 1250 + NS800 à 1250 vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Raccord avant
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	12
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	600 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	2,8 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV800 à 1250 + NS800 à 1250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection (Ip)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6 cm
Largeur De L'Emballage 1	50 cm
Longueur De L'Emballage 1	60 cm
Poids De L'Emballage 1	2,8 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	25 cm
Largeur De L'Emballage 2	60 cm
Longueur De L'Emballage 2	80 cm
Poids De L'Emballage 2	11,2 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	12
Hauteur De L'Emballage 3	90 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	45,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie