

Fiche technique du produit 04008

Caractéristiques

Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy FM
Degré d'étanchéité IP	IPxx B
Fonction produit	Alimentation de l'appareil
Conformité	Enveloppes Spacial

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN Face arrière pleine Face arrière rainurée
Produit installé	Appareil modulaire
Nombre de pôles	3P + N
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	63 A
[Ipk] courant assigné de crête admissible	12 kA
I ² t à l'enclenchement	2400000 A ² .s
Mode de raccordement	Alimentation : borne du type à cage 25 mm ² Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2x 4...6 mm ² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2x 4...6 mm ² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4x 4...6 mm ² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4x 4...6 mm ² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2x 1,5...4 mm ² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2x 1,5...4 mm ² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4x 1,5...4 mm ² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4x 1,5...4 mm ² (souple)
Nombre total de modules de 18 mm	12

Poids	0,46 kg
Couleur	Gris anthracite RAL 7016

Environnement

Normes	IEC 61439-1 à l'intérieur de Prisma NF EN 61439-2 à l'intérieur de Prisma IEC 60947-7-1
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0810 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------